

# PURETECH

UVH080x35-Ø8

EAN 4031582323627

Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Massiv sort gummi, glideleje, med trådfang



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Illustrationen kan afvige fra originalen

## Tekniske data

Hjul-Ø	80 mm
Hjulbredde	35 mm
Boring-Ø	8.3 mm
Navlængde	46 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Vægt	0.218 kg
Hjulbane hårdhed	Shore D 39
Belastning (dynamisk)	100 kg
Belastning (statisk)	200 kg

## Dimensioner



## Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○