

PURETECH

UVH080x35-Ø8

EAN 4031582323627

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma negra, buje liso, con placas anti-hilos,



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	80 mm
Ancho de la rueda	35 mm
Diámetro del eje	8.3 mm
Longitud de cubo	46 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.218 kg
Dureza del bandaje	Shore D 39
Capacidad de carga	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○