

# PURETECH

UVH080x35-Ø8

EAN 4031582323627

Centro della ruota in poliammide.

Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo a foro passante, parafile

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

## Informazioni Tecniche

Diametro ruota	80 mm
Larghezza della ruota	35 mm
Foro asse Ø	8.3 mm
Lunghezza mozzo	46 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.218 kg
Durezza della fascia	Shore D 39
Portata	100 kg
Portata statica	200 kg

## Dimensioni



## Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○