

PURETECH

UVH080x35-Ø8

EAN 4031582323627

Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: cieta gumija, melns, vienkāršais gultnis, ar vītņu aizsargiem



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	80 mm
Riteņa platums	35 mm
Riteņa ass Ø	8.3 mm
Rumbas platums	46 mm
Temperatūra	- 20 / + 80 °C
Standarts	EN 12532
Svars	0.218 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore D 39
Kravnesība - kustībā	100 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	200 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ○ ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○