

# PURETECH

UVH080x35-Ø8

EAN 4031582323627

Jantă din poliamidă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, cu apărători, rulment plan (bucșă antifricție)



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Date Tehnice

Diametrul roții	80 mm
Lățimea roții	35 mm
Alezaj butuc	8.3 mm
Lungime butuc	46 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.218 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 39
Sarcină dinamică	100 kg
Sarcină statică	200 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○