

# PURETECH

UVH080x35-Ø8

EAN 4031582323627

Центр колеса из Полиамида, литая резина, черная, подшипник скольжения, с защитными колпаками,

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Технические характеристики

Диаметр колеса	80 мм
Ширина колеса	35 мм
Отверстие оси Ø	8.3 мм
Длина втулки	46 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.218 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 39
Допустимая динамическая нагрузка	100 кг
Допустимая статическая нагрузка	200 кг

## Dimensions



## Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○