

PURETECH

UVH080x35-Ø8

EAN 4031582323627

Центр колеса із поліаміду, протектор: тверда гума, чорна, простий підшипник ковзання, із нарізними пристроями захисту,



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	80 MM
Ширина колеса	35 MM
Діаметр отвору осі	8.3 MM
Довжина ступиці	46 MM
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.218 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 39
Вантажопідйомність	100 кг
допустиме навантаження (статичне)	200 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○