

MAXTECH

XSC125x32-Ø8

EAN 4031582323665

Центр колеса із поліаміду, електропровідний, протектор із поліуретану, з нарізними пристроями захисту, прецизійний шарикопідшипник, неіржавіючий

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	32 MM
Діаметр отвору осі	8.3 MM
Довжина ступиці	36.5 MM
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.362 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 40
Вантажопідйомність	160 кг
допустиме навантаження (статичне)	320 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○