

INFORMACE O PRODUKTU

ANIKA EVO

 40 - 50 kg

 57 - 67 mm

 55 - 65 mm



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PŘIDEJTE SE K TENTE A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ UDRŽITELNÉ BUDOUCNOSTI WITH ANIKA EVO

Ochrana životního prostředí je pro nás všechny důležitá. Právě z tohoto důvodu Společnost TENTE chce jít příkladem a zanechat zelenou stopu na naší cenné planetě. Proto jsme hrdí na to, že můžeme představit:

Anika Evo - první řada produktů na bázi rostlinného materiálu.

Anika Evo je vyrobena až z 98 %* z biomasy pocházející z fazole ricinovníku. Kolečko Anika Evo nabízí stejnou kvalitu produktu a barevnou flexibilitu jako produktová řada Anika. Při výrobě udržitelného nábytkového kolečka je TENTE vůbec prvním výrobcem, který do nábytkového kolečka použil fazole. kolečka použil přírodní materiál. Využití obnovitelných zdrojů nám pomáhá snížit uhlíkovou stopu o 46 %**.

DNA společnosti TENTE spočívá ve vývoji a zkoumání nových možností - produktový rozvoj pro udržitelnější budoucnost není výjimkou. Můžete se stát součástí této udržitelné cesty!



Těžba materiálu z biomasy

* 98 % vypočteno z celkové hmotnosti syntetického materiálu použitého k výrobě našeho výrobku.

** 46 % vypočteno podle norem ISO 14040 a 14044 pro řízení životního cyklu.



UDRŽITELNÉ A FLEXIBILNÍ DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ

ANIKA EVO

Naše kolečko Anika Evo je dokonalou kombinací udržitelnosti a designu - ekologické a udržitelné řešení, které pokryje všechny potřeby a splní všechny vaše požadavky bez jakýchkoli kompromisů ve funkčnosti a kvalitě. Stručně řečeno - Anika Evo je vaše cesta k ekologičtějšímu a udržitelnějšímu řešení, aniž byste museli dělat kompromisy v kvalitě, mobilitě a trvanlivosti výrobku.

Udržitelný materiál

Elegantní a velmi odolná vidlice je vyrobeno z udržitelného materiálu z biomasy.



Barevné souznění

Uchycení i kolečko lze vyrobit v široké škále barev podle vašich specifických potřeb a lze je zcela integrovat do vašeho nábytku.



Nezávadný materiál

Veškeré materiály, které používáme jsou v souladu s evropskými normami. Pro splnění požadavků směrnice RoHS a nařízení REACH Evropské unie, používáme materiály, které jsou nezávadné.

Neznačící pohyb

Tato kolečka nezanechávají na podlaze žádné stopy ani skvrny, a to ani po delším používání, kdy se s nimi nehýbalo. To platí pro všechny druhy podlah včetně neošetřeného dřeva, přírodního kamene a dokonce i měkkých koberců.

Vizuální integrace

Různá provedení a možnosti uchycení umožňují dokonalý přechod od kolečka k nábytku.

Podíl obnovitelných zdrojů



Popis	Typ vidlice	Otočné kolečko	Otočné kolečko s brzdou	Otočné kolečko	Otočné kolečko s brzdou
	Typ kola	Pevné kolo	Pevné kolo	Měkké kolo	Měkké kolo
Procento obnovitelné zdroje	Ø kola 55 mm	97%	98%	77%	79%
	Ø kola 65 mm	-	-	72%	74%

Položky s tímto znakem „-“ nejsou k dispozici.



Podrobné technické informace najdete v brožuře o produktu Anika: www.tente.com/downloads.



www.tente.com



PRODUKTIVITA



BEZPEČNOST



DESIGN



ODOLNOST



UDRŽITELNOST