

INFORMATION PRODUIT

ANIKA EVO

 40 - 50 kg

 57 - 67 mm

 55 - 65 mm



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

REJOIGNEZ TENTE POUR UN AVENIR PLUS DURABLE AVEC ANIKA EVO

La protection de l'environnement est importante pour nous tous. C'est pour cette raison que TENTE veut donner l'exemple et laisser une empreinte verte sur notre précieuse planète. C'est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter :

Anika evo – la première famille de roulettes fabriquées à partir de matière végétale.

Anika evo est composé jusqu'à 98 %* de biomatériaux provenant de la graine de ricin. La roulette Anika evo offre la même qualité et la même flexibilité de couleur que la roulette Anika classique. En produisant une roulette durable pour le mobilier, TENTE est le premier fabricant à intégrer la graine de ricin dans ce type de roulette. L'utilisation de la graine de ricin nous permet de réduire l'empreinte carbone de 46 %**.

L'ADN de TENTE consiste à développer et à explorer de nouvelles possibilités, le développement de produits pour un avenir plus durable ne fait pas exception. Vous pouvez prendre part à cette aventure durable !



Extraction du biomatériau

* 98 % calculés selon le poids total des matériaux synthétiques utilisés pour fabriquer le produit.

** 46 %, calcul selon les normes 14040 et 14044 sur l'analyse du cycle de vie.



UNE SOLUTION DURABLE ET ADAPTABLE

ANIKA EVO

Notre roulette Anika evo est la combinaison parfaite de la durabilité et du design – une solution verte et durable qui couvre tous les besoins et répond à toutes vos exigences sans aucun compromis sur la fonctionnalité et la qualité. Avec Anika evo, en route vers une solution plus verte et plus durable sans compromis sur la qualité, la mobilité et la durabilité du produit.

Matériaux durables

Le carter élégant et très résistant aux chocs est fabriqué à partir de biomatériaux durables.



Correspondance des couleurs

Le carter et les roues peuvent être produits dans une large gamme de couleurs selon vos besoins spécifiques et peuvent être complètement intégrés à votre mobilier.



Matériaux non-dangereux

Nous analysons tous les matériaux dans notre propre laboratoire, conformément aux normes européennes. Afin de respecter les réglementations RoHS et REACH de l'Union européenne, nous utilisons des ressources non dangereuses.

Mouvement non marquant

Ces roues ne laissent aucune trace ou tache sur les sols, même après de longues périodes d'immobilisation. Cela s'applique à tous les types de sols, y compris le bois non traité, la pierre naturelle et même les moquettes épaisses.

Intégration visuelle

Différents diamètres et designs de dôme permettent une transition parfaite de votre mobilier à la roulette.

Pourcentage de matière renouvelable



Description	Type de carter	Roulette pivotante	Roulette pivotante à frein de roue	Roulette pivotante	Roulette pivotante à frein de roue
	Wheel type	Roue dure	Roue dure	Roue à bandage souple	Roue à bandage souple
Pourcentage de matière renouvelable	Roue Ø 55 mm	97%	98%	77%	79%
	Roue Ø 65 mm	-	-	72%	74%

Les articles avec le signe „-“ ne sont pas disponibles



Retrouvez les informations techniques détaillées dans la brochure produit Anika: www.tente.com/downloads



www.tente.com



PRODUCTIVITY



SAFETY



DESIGN



DURABILITY



ENVIRONMENT