

PRODUKTOVÁ ŘADA AVIANA

 102 - 103 mm  75 mm



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

VIDLICE

STRÁNKY: 4-7



KOLA

STRÁNKY: 8-11



UCHYCENÍ

STRÁNKY: 12-15



LEPŠÍ MOBILITA V PRÉMIOVÉ KVALITĚ

TENTE věří v chytré řešení mobility, která zdatně zkvalitňuje životy lidí a jejich pracovní prostředí. TENTE řešení zvyšují produktivitu, zajišťují bezpečnost a odkrývají nové obzory ve věcech designu a odolnosti stejně jako šetrnosti k životnímu prostředí. Přední výrobci a firmy z různých průmyslových odvětví se spoléhají na tyto faktory a naši vysokou kvalitu produktů.

Na následujících stránkách najdete technické informace o naší produktové řadě Aviana. Také Vám představíme hodnotu, kterou toto řešení mobility nabízí Vaší organizaci. Funkce obsahují:

Uživatelsky přívětivá

Mechanismus centrálního brzdění, který umožňuje současné zabrzdění více kol přes centrální ovládací páku.

Minimalistický design

Minimalistický a ergonomický design, perfektní pro snížení dopadu na životní prostředí.

Optimalizovaná manévrovatelnost

Dvojitě kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu.



Deutscher Designer Club



reddot design award


VIDLICE



FUNKCE



Lehká váha
Extrémně lehká konstrukce.



Robustní vidlice
Dvojitě kolečko pro vysoké zatížení s nízkou stavební výškou.




Materiály nenáročné na údržbu
Kovové součásti vyrobené z hliníku nebo nerezové oceli.




Brání nechtěnému pohybu
Brzda kola pro manuální manipulaci.



Uživatelsky přívětivá centrální brzda
Současné zabrzdění více kol přes centrální ovládací páku.



Snadná ovladatelnost
Dvojitě kuličkové ložisko v otočné hlavě.



Barevná variabilita
Barvy mohou být sladěny s designem produktu. Prosím kontaktujte nás pro Vámi požadovanou barvu.

Standardní barva:

 RAL 7001



Ocenění za design
Oceněno prestižními cenami na mezinárodní úrovni.

VIDLICE

Vidlice s nízkou stavební výškou je vyrobena z vysoce kvalitních syntetických materiálů s dvojitým kuličkovým ložiskem v otočné hlavě vidlice. Je robustní a má vysokou odolnost vůči nárazům. Tyto materiály jsou testovány v naší vlastní laboratoři kvůli dodržení Evropských norem. Mimo naši standardní verzi Aviany nabízíme Avianu 'light', odlehčenou verzi. Oba tyto typy nabízí uchycení s centrálním brzděním.

Centrální brzda kola

Současné zabrzdění více kol díky centrálně brzdícímu uchycení.



Technická data a dostupnost




| | | | |
|-------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| i | Název vidlice | Aviana | Aviana light |
| | Typ vidlice | Otočné kolo s centrálním brzděním | Otočné kolo s centrálním brzděním |
| | Označení produktu | 5976 | 5976 light |
| | Materiál | Syntetický materiál vysoké kvality | Syntetický materiál vysoké kvality |
| Popis | Uložení uchycení | Dvojitá kuličková řada | Dvojitá kuličková řada |
| | Opisný rádius | Kolo Ø 75 mm | 137 mm |
| | | 137 mm | 137 mm |

KOLO



FUNKCE




Tichý chod

Měkký běhoun pro tiché pracovní prostředí.



Neznačující

Kola se sníženým opotřebením a nízkými požadavky na čištění.




Lehká omyvatelnost

Díky hladkému povrchu jsou kola rychle a lehce omyvatelná.




Chemicky odolné součásti

Odolné vůči mnoha čistícím prostředkům a chemickým látkám.



Nebarví

Nebarví podlahu během dlouhé doby stání. Mohou být také použity na podlahy z neošetřeného dřeva a přírodního kamene.



Optimalizovaná manévrovatelnost

Dvojitě kolo umožňuje lepší manévrovatelnost.



Nezávadné materiály

Odpovídá směrnici RoHS a regulacím REACH Evropské Unie. Neobsahuje poly-cyklické aromatické uhlovodíky a chrom (VI).



Test kvality

Testováno v naší vlastní laboratoři kvůli dodržení Evropských standardů.

KOLA

Vlastnosti kola záleží na materiálu a ložisku. Jsou dostupné různé typy kol. Tyto kola mají snížené opotřebení a nízké požadavky na čištění. Navíc nezanechávají šmouhy a nezbarvují podlahu ani po dlouhé době stání.



Supratech

Extrémně všestranné pro snadný chod s běhounem z termoplastické gumy.



Maxtech

Perfektní funkční design, injekčně vstříkovaný polyuretan. Tvrdé, pevné kolo pro dlouhodobé použití.

Technická data a dostupnost

| | | Supratech | Maxtech |
|-------|---|----------------------|---------------|
| i | Název produktu | Supratech | Maxtech |
| | Označení produktu | PJE | UAE |
| | Materiál běhounu | Thermoplastic rubber | Polyurethane |
| | Tvrdość běhounu | Shore A 87 | Shore A 92 |
| | Materiál středu kola | Polypropylene | Polyamide |
| | Teplotní rozsah | -10°C / +40°C | -10°C / +40°C |
| | Váha kola Aviana včetně kola a uchycení | 0,48 kg | 0,52 kg |
| | Váha kola Aviana Light včetně kola a uchycení | 0,36 kg | < 0,40 kg |
| | Šířka běhounu | 25 mm | 25 mm |
| Popis | Kuželové kuličkové ložisko | ● * | ● * |
| | Přesné kuličkové ložisko | - | - |
| ✓ | Kolo Ø 75 mm | ● | ● |

Zmíněná kapacita nosnosti je pouze platná pro řadu Aviana.

* Nerezové kuželové kuličkové ložisko s kuličkami vyrobenými ze syntetických materiálů.

UCHYCENÍ



FUNKCE



Snadné uchycení

Snadné propojení obou uchycení k mechanismu centrální brzdy.

UCHYCENÍ S PLOTNOU

Bezpečné uchycení čtyřmi šrouby. Snadné ovládání centrální brzdy pomocí ovládací páky



Plotna s centrální brzdou


Technická data a dostupnost

| | |  |  |
|---------|----------------------------------|---|---|
| i | Typ uchycení | Plotna s centrální brzdou | Plotna s centrální brzdou |
| | Označení produktu | P54 | P54 |
| | Kompatibilní s vidlicí | Aviana | Aviana light |
| | Velikost plotny | 70 x 55 mm | 70 x 55 mm |
| | Centrování děr plotny | 57/51 x 41 mm | 57/51 x 41 mm |
| | Průměr díry plotny \varnothing | 5,5 mm | 5,5 mm |
| Popis | | | |
| Shrnutí | Kolo \varnothing 75 mm | 103 mm | 102 mm |

ROZMANITOST SE SYSTÉMEM NAŠE KOLA

Všechny naše produkty mají své specifické výhody. Zda je to vysoký standard designu, speciální aplikace nebo vysoké nosnosti – naše řady dokážou uspokojit Vaše požadavky a mohou být upraveny tak, aby se mohli kombinovat s jinými modely.

Od správných rozměrů a technických specifikací po požadované konfigurace, naše produktové řady jsou schopny nabídnout ideální řešení – cokoliv potřebujete. Zkontaktujte nás pro více informací nebo navštivte naše webové stránky: www.tente.com



1.200 - 1.500 kg
80 mm



150 - 350 kg
160 - 200 mm



100 - 150 kg
100 - 200 mm



125 - 250 kg
100 - 150 mm

Linea clinic



150 - 200 kg
125 - 150 mm

Forma



125 - 150 kg
125 - 150 mm

Aviana care



100 kg
75 mm

Aviana



75 mm

Agila



40 - 100 kg
50 - 150 mm

Agila twin



50 - 100 kg
50 - 75 mm

Stora




60 - 160 kg
75 - 160 mm

Mono



30 - 70 kg
50 - 100 mm

E-Drive



125 mm

Alpha




70 - 500 kg
80 - 200 mm

Delta



300 - 600 kg
125 - 200 mm

Delta twin



600 - 750 kg
125 - 200 mm

Galea



60 - 100 kg
100 - 125 mm

Levina



60 - 100 kg
75 - 150 mm

Linea



40 - 150 kg
50 - 150 mm

Anika



40 - 50 kg
55 - 75 mm

Zeta



300 - 800 kg
125 - 250 mm

Kappa



300 - 3.000 kg
80 - 300 mm

Kappa flex



360 - 750 kg
160 - 200 mm

Omikron



900 - 11.000 kg
100 - 500 mm

Lumina



10 - 100 kg
35 - 75 mm

Stylea



40 - 100 kg
35 - 100 mm

Smiles



40 kg
50 mm

Compacta



10 - 55 kg
14 - 50 mm

ODBORNOST KTERÁ NÁS INSPIRUJE

KONTAKTUJTE NÁS

Jsme globální společnost, která působí na pěti kontinentech. To znamená podporu se službami v místních podmínkách spolu s hlubokými znalostmi. Dodatečně, naši experti na řešení Vám poradí ten nejlepší koncept mobility pro Vaše potřeby. Klikněte zde, abyste našli Vaši nejbližší TENTE lokaci: www.tente.com/locations

ZVYŠTE SVOJI EFEKTIVITU

Naše inteligentní řešení mobility Vám pomáhá šetřit čas, snahu, energii, a provozní výdaje. Toto Vám umožňuje vylepšit Vaše provozní metody a pracovní podmínky, čímž optimalizujete své procesy a zajišťujete vyšší produktivitu, výdělečnost a bezpečnost. Dotažte se na náš katalog řešení nebo si přečtěte, jak naši zákazníci profitují z řešení šitých na míru na naší webové stránce: www.tente.com/solutions


UŠETŘETE ČAS STRÁVENÝ VÝVOJEM

Na naší webové stránce najdete technické výkresy, produktové technické listy, 2D a 3D CAD soubory v různých formátech: www.tente.com/aviana

ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ

Kromě naší informativní webové stránky můžete snadno stáhnout různé katalogy a brožury o řešení mobility, zákaznických referencí a mnohem víc: www.tente.com/download





www.tente.com



PRODUKTIVITA




BEZPEČNOST



DESIGN



ODOLNOST



PROSTŘEDÍ