

SOLUTIONS POUR L'INDUSTRIE DU SPECTACLE PERFORMANTES, SILENCIEUSES ET SÛRES



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PRÊT POUR LA SCÈNE

NOTRE COMPÉTENCE

Que ce soit pour l'industrie de la musique et du divertissement, pour les fabricants de scènes et de flight-cases ou pour le transport d'instruments de musique lors de la mise en scène de comédies musicales ou d'opéras - nous vous proposons une large gamme de solutions de mobilité adaptées. Grâce à nos nombreuses années d'expérience dans le domaine des scènes amovibles, nous vous aidons à préparer vos spectacles et vos tournées dans les meilleures conditions.

NON MARQUANTES, ROBUSTES ET MANIABLES

Dans notre gamme, vous trouverez une variété de roulettes robustes de faible hauteur, d'une capacité de charge importante et d'une maniabilité exceptionnelle. Pour les sols fragiles tels que les parquets, nous vous proposons des roues avec un bandage non marquant qui assure un transport en douceur. Nous avons également des solutions pour les charges lourdes à déplacer dans des espaces étroits (coulisses de théâtre et opéra). Par exemple notre roulette Radiata composée de trois roulettes montées sur une platine. Elle se caractérise par une maniabilité optimale et garantit une immobilisation parfaite.

SILENCE DE ROULAGE ET DISCRÉTION

L'une des choses cruciales à propos des performances scéniques : le silence. C'est pourquoi nous vous proposons des roues silencieuses spécialement développées pour des applications telles que la vôtre. Nous pouvons aussi vous proposer des roues intégralement noires qui se fondent parfaitement dans le décor.

Dans les pages suivantes, vous trouverez plus d'informations sur nos solutions de mobilité pour le secteur du spectacle et du divertissement. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails techniques ou des conseils personnalisés.

ROULAGE AMORTI AVEC ALPHA

📏 70 - 500 kg 🔄 108 - 310 mm ⌀ 80 - 200 mm

Notre famille Alpha est disponible avec différentes versions de roues afin de répondre à l'ensemble de vos besoins. Fiables, robustes, nos roulettes Alpha sont, sans aucun doute, un incontournable dans le secteur du spectacle et du divertissement.



CONSTRUCTION SOLIDE

AVEC DELTA

 **300 - 600 kg**  **178 - 265 mm**  **125 - 200 mm**

La chape de la roulette Delta est en tôle d'acier lourde et permet une capacité de charge élevée. La tête de pivot est protégée avec un roulement à billes de précision étanche. Les roues de la roulette Delta sont disponibles en différentes duretés en fonction de vos applications. Les différents profils de bandage possibles permettent d'améliorer l'ergonomie et la mobilité de votre matériel roulant, même sous des charges élevées.

Amélioration de la santé et de la sécurité au travail

Un pare-pieds disponible en option permet de réduire les risques d'écrasement.

Utilisation longue durée

Pivotement assuré par un roulement à billes étanche. Permet une maniabilité optimisée et une durée de vie prolongée.

Transport à vibrations minimales

Des roues dures pour réduire les efforts ou souples pour moins de vibrations et de bruits.

Verrouillage directionnel optimisé

La roulette pivotante peut être rendue fixe au moyen d'un mécanisme de blocage directionnel en option.

Ce blocage existe en version 1x360°, 2x180° ou 4x90°.




Pare-pied adapté en option

CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE AVEC DELTA TWIN

📏 600 - 750 kg 📏 125 - 200 mm 📏 178 - 250 mm

La chape de la roulette Delta twin est en acier embouti de forte épaisseur et a une capacité de charge élevée. Les différents profils de bandage possibles permettent aux roulettes de fonctionner en douceur, réduisant les résistances de pivotement au minimum. Cette optimisation permet d'augmenter l'ergonomie et la mobilité du chariot.



MANŒUVRABILITÉ OPTIMALE AVEC RADIATA

 **1.200 - 1.500 kg**  **80 mm**  **146 - 166 mm**

La roulette Radiata est particulièrement adaptée au transport d'équipement scénique. Elle offre une excellente maniabilité et mobilité même sous fortes charges. Les options de roues proposées confèrent un environnement de travail silencieux.

Facile à manœuvrer

La roulette Radiata offre la manœuvrabilité possible à des charges lourdes. Les roues jumelées assurent une maniabilité maximale grâce à leur effet différentiel et une excellente stabilité.

Fabrication robuste

Avec trois roulettes à roues jumelées, la roulette Radiata assure une capacité de charge maximale pour une hauteur minimale.



Roulage silencieux

Associée à des roues à bandage souple, la roulette Radiata fonctionne particulièrement bien, en silence.

Utilisation longue durée

Têtes de pivot protégées pour un fonctionnement durable.

DESIGN PERSONNALISÉ AVEC LINEA LOAD

 **100 kg**  **50 mm**  **50 mm**

Les roulettes Linea load peuvent être personnalisées selon vos souhaits et imprimées avec votre logo. Malgré une hauteur hors tout minimale, la famille Linea load permet de déplacer des charges élevées tout en ayant une faible résistance au pivotement.



Nombreux types de fixations

Diverses fixations sont disponibles : platine, tige, tout est possible.

Manœuvrabilité optimisée

La Linea load a une résistance de pivotement extrêmement faible pour une maniabilité facile, nécessitant peu d'effort.

Personnalisation

La roulette Linea load peut être personnalisée sur demande.

UN TRANSPORT EFFICACE AVEC E-DRIVE


Notre solution intelligente «E-Drive», un système d'entraînement électrique, permet aux opérateurs de transporter sans effort un grand volume de marchandises. De fait, elle augmente non seulement la productivité mais améliore aussi le bien-être du personnel et permet de réduire les coûts opérationnels.

• Système pratique

Faciler à intégrer, ce système comprend une unité d'entraînement, un module de commande, une unité de commande manuelle, une batterie, un chargeur et un kit de montage.

• Grande flexibilité

Le système E-Drive peut être configuré en fonction des besoins des clients. Cette roulette motorisée s'intègre facilement aux chariots existants. Escamotable, la roue motrice se relève lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ainsi les chariots conservent leurs fonctionnalités initiales et peuvent toujours être déplacés manuellement.



• Ergonomie améliorée

Ce système ergonomique permet de réduire les risques de Troubles Musculo-squelettiques et les arrêts maladie liés. E-Drive prévient des douleurs au niveau du cou, du dos, des épaules et des mains chez les utilisateurs.

• Productivité augmentée

E-Drive rend les processus opérationnels plus efficaces et permet par conséquent de faire des économies de coûts.




«De notre point de vue en tant qu'utilisateur, la solution E-Drive fournie par TENTE est non seulement flexible, facilement contrôlable mais s'intègre également très bien à notre approche Kaizen.»

Axel Zühlke, Directeur logistique chez Esselte Leitz

Pour en savoir plus sur la référence client :
www.tente.com/esselte-leitz


ENVIRONNEMENT SILENCIEUX AVEC LES ROUES ELASTECH

Roues silencieuses en caoutchouc élastique et silicone pour un confort de roulage élevé et la réduction des émissions sonores.



CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE AVEC LES ROUES NOVATECH

Grâce à un matériau -le polyuréthane- résistant aux coupures, avec de très bonnes performances de mouvement et existant en version antistatique, les roues Novatech sont la solution optimale pour les environnements difficiles et sensibles.



UNE DIVERSITÉ DE SOLUTIONS NOS ROULETTES

Tous nos produits ont leurs propres qualités et points forts. Qu'il s'agisse de normes de conception élevées, d'applications spéciales ou de capacités de charge particulières, notre gamme répond à vos attentes.

Quels que soient vos besoins, vous trouverez la solution optimale parmi nos familles de produits. Contactez-nous pour plus d'informations ou rendez-vous sur notre site internet : www.tente.com

E-Drive



⌀ 125 mm

Alpha



⊃ 70 - 500 kg
⌀ 80 - 200 mm

Delta



⊃ 300 - 600 kg
⌀ 125 - 200 mm

Delta twin



⊃ 600 - 750 kg
⌀ 125 - 200 mm

Zeta



⊃ 300 - 800 kg
⌀ 125 - 250 mm

Kappa



⊃ 300 - 2.000 kg
⌀ 80 - 300 mm

Kappa flex



⊃ 360 - 750 kg
⌀ 160 - 200 mm

Omikron



⊃ 900 - 11.000 kg
⌀ 100 - 500 mm

Radiata



1.200 - 1.500 kg
80 mm

Scout



150 - 350 kg
160 - 200 mm

Integral



100 - 150 kg
100 - 200 mm

Integral twin



125 - 250 kg
100 - 150 mm

Linea clinic



150 - 200 kg
125 - 150 mm

Aviana care



100 kg
75 mm

Aviana



75 mm

Agila



40 - 100 kg
50 - 150 mm

Agila twin



50 - 100 kg
50 - 75 mm

Stora



60 - 160 kg
75 - 160 mm

Mono



30 - 70 kg
50 - 100 mm

Galea



60 - 100 kg
100 - 125 mm

Levina



60 - 100 kg
75 - 150 mm

Linea



40 - 150 kg
50 - 150 mm

Anika




40 - 50 kg
55 - 75 mm

Lumina



30 - 100 kg
35 - 75 mm

Stylea



40 - 100 kg
35 - 100 mm

Smiles



40 kg
50 mm

Compacta



10 - 55 kg
14 - 50 mm

UNE EXPERTISE QUI INSPIRE

CONTACTEZ-NOUS

Nous sommes une entreprise mondiale qui vous propose une assistance sur les cinq continents. Cela signifie un support sur place avec un service de qualité et des connaissances approfondies. De plus, nos experts en solutions peuvent vous conseiller sur la solution de mobilité la mieux adaptée à vos besoins. Trouvez votre contact local TENTE sur notre site internet : www.tente.com/location

AUGMENTEZ VOTRE EFFICACITÉ

Grâce à nos solutions de mobilité intelligentes, nous vous aidons à économiser du temps, des efforts, de l'énergie et à réduire vos coûts opérationnels. Nos produits vous permettent d'améliorer vos méthodes et conditions de travail, et ainsi d'optimiser vos processus et accroître la productivité, la rentabilité et la sécurité. Demandez notre catalogue de solutions ou consultez notre site Web pour savoir comment nos clients bénéficient de nos solutions personnalisées : www.tente.com/solutions

GAGNEZ DU TEMPS DE DÉVELOPPEMENT

Les dessins techniques, les données CAO 3D et les fiches techniques de nos produits sont à votre disposition sur notre site internet : www.tente.com/products

PLUS D'INFORMATIONS

Vous pouvez télécharger nos catalogues et brochures sur notre site internet, où vous trouverez également des informations utiles et des références clients : www.tente.com/download



ER LIFE.

ETP



www.tente.com



PRODUCTIVITÉ




SÉCURITÉ



DESIGN



DURABILITÉ



ENVIRONNEMENT