

ALPHA

3470PVO100P62

EAN 4031582304114
Número de pedido 00002647



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto | Alpha |
| Tipo de carcasa | Rueda giratoria Rueda |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 75 kg |
| Capacidad de carga estática | 150 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 128 mm |
| Ancho total | 75 mm |
| Peso total | 0,865 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Material de la banda de rodadura | Goma maciza, negro |
| Cojinete | Cojinete liso |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Negro grafito (RAL9011) |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 35 mm |
| Anchura del cuerpo | 35 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Material | Chapa de acero, pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho |
| Rodamiento giratorio | Dos carreras de bolas |
| Color | Pasivado azul |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Radio de giro | 90 mm |
| Interferencia de giro | 180 mm |

AJUSTE

| | |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 105 mm |
| Anchura de la placa | 80 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 60 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 9 mm |

ALPHA

3470PVO100P62


EAN 4031582304114
Número de pedido 00002647



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

