

ALPHA

3477PVR080P62

EAN 4031582050707
Numărul de comandă 00001389



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ● ○ |
| Atriție | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nume produs | Alpha |
| Tip de carcasă | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 70 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 140 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 108 mm |
| Lățime totală | 75 mm |
| Greutate totală | 0,857 kg |

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Polipropilenă |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru |
| Lagăr | Rulment cu role |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Roată | Negru grafit (RAL9011) |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 80 mm |
| Benză de rulare | 35 mm |
| Lățimea corpului | 35 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |

FURCA

| | |
|------------------------|---------------------|
| Material | Tablă de oțel, grea |
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 44,5 mm |
| Raza de pivotare | 121 mm |
| Interferență pivotantă | 242 mm |
| Diametru cupolă | 75 mm |

RACORD

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 105 mm |
| Lățimea plăcii | 80 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 77 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 60 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 77 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm |
| Diametru orificiu placă | 9 mm |

ALPHA

3477PVR080P62

EAN 4031582050707


Numărul de comandă 00001389



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

3477U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

