

## ALPHA

3470UOO125P62

EAN 4031582010213

Pasūtījuma numurs 00002854



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspeja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Alpha                           |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis      |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 250 kg                          |
| Statiskā kravnesība                  | 500 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -25 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                           |
| Kopējais augstums                    | 155 mm                          |
| Kopējais platums                     | 75 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,825 kg                        |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                   |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano            |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni    |
| Ritenis krāsa          | Dabiski balts               |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga          |
| Diametrs               | 125 mm                      |
| Protektora platums     | 40 mm                       |
| Korpusa platums        | 40 mm                       |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                 |

## KRONŠTEINIS

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, smaga |
| Dakšas forma        | Plašs                 |
| Grozāmais gūtnis    | Divu bumbu sacīkstes  |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu      |
| Ofsets              | 40 mm                 |
| Pagrieziena rādiuss | 102,5 mm              |
| Grozāms savienojums | 205 mm                |
| Kupola diametrs     | 75 mm                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |                    |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 105 mm             |
| Plāksnes platums                       | 80 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 77 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 60 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 77 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 9 mm               |

# ALPHA

3470U00125P62

EAN 4031582010213

Pasūtījuma numurs 00002854



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

3470U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

