

ALPHA

3477PVO100P62

EAN 4031582305609

Numero d'ordine 00004012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto | Alpha |
| Tipo di alloggiamento | Ruota girevole con freno totale |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 75 kg |
| Portata statica | 150 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 128 mm |
| Larghezza complessiva | 75 mm |
| Peso complessivo | 0,92 kg |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Materiale del corpo | Polipropilene |
| Materiale del battistrada | Gomma piena, nera |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano |
| Asse | Vite con dado |
| Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 35 mm |
| Larghezza corpo | 35 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |

SUPPORTO

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 41 mm |
| Raggio di piroettamento | 123 mm |
| Ingombro di piroettamento | 246 mm |
| Diametro cuffia superiore | 75 mm |

FISSAGGIO

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra | 105 mm |
| Larghezza della piastra | 80 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 60 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
| Diametro del foro della piastra | 9 mm |

ALPHA

3477PVO100P62



EAN 4031582305609
Numero d'ordine 00004012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

