

ALPHA STAINLESS

8470UFX160P63

EAN 4031582312645
Número de pedido 00035532



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ● ● |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ● |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto | Alpha stainless |
| Tipo de carcasa | Rueda giratoria Rueda |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 300 kg |
| Capacidad de carga estática | 600 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Altura total | 200 mm |
| Ancho total | 96 mm |
| Peso total | 2,227 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|---|
| Material del cuerpo | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión, Sellado |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Gris plateado (RAL7001) |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 46 mm |
| Anchura del cuerpo | 46 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 63 Shore A |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Material | Acero Inoxidable, pesado |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho |
| Rodamiento giratorio | Dos carreras de bolas |
| Color | Acero Inoxidable |
| Desplazamiento | 55 mm |
| Radio de giro | 135 mm |
| Interferencia de giro | 270 mm |
| Diámetro del domo | 96 mm |

AJUSTE

| | |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 137 mm |
| Anchura de la placa | 105 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8470UFX160P63

EAN 4031582312645

Número de pedido 00035532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

