

## ALPHA

3477PVR200P63

EAN 4031582050745  
Objednáací číslo 00036926

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ● ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Alpha                          |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Standardní                  | EN12532 – Přepravní vybavení   |
| Nosnost 4 km/h              | 205 kg                         |
| Statický Nosnost            | 410 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                          |
| Celková výška               | 240 mm                         |
| Celková šířka               | 96 mm                          |
| Celková hmotnost            | 3,124 kg                       |

## KOLO

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Materiál těla      | Polyprpylen               |
| Materiál běhounu   | Tvrdá guma černá          |
| Ložisko            | Valivé ložisko            |
| Šroub              | Šroub s maticí            |
| Barva Kolo         | Grafitově černá (RAL9011) |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra               |
| Průměr             | 200 mm                    |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                     |
| Šířka těla         | 50 mm                     |
| Tvrdost Běhoun (A) | 80 krůček A               |

## UCHYCENÍ

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Materiál             | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice         | Široký               |
| Otočné ložisko       | Dva míčové závody    |
| Barva                | Pasivováno modrou    |
| Offset               | 55 mm                |
| Radius otočení       | 167 mm               |
| Otočné rušení        | 334 mm               |
| Průměr otočné kamery | 96 mm                |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 137 mm               |
| Šířka desky                    | 105 mm               |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru dlahy            | 11 mm                |

# ALPHA

3477PVR200P63

EAN 4031582050745  
Objednáací číslo 00036926



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

