

INTEGRAL

2044UAP125R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582300178

Pasūtījuma numurs 00039275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|-------------------|-----------|
| Rullļa veiktspeja | ● ● ● ○ ○ |
|-------------------|-----------|

| | |
|-------------------|-----------|
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
|-------------------|-----------|

| | |
|----------|-----------|
| Nodilums | ● ● ● ● ○ |
|----------|-----------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |
|--------------------|-----------|

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Integral |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni |
| Standarta | EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 150 kg |
| Kravnesība pie 4 km/h | 150 kg |
| Statiskā kravnesība | 450 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 158 mm |
| Kopējais platums | 62 mm |
| Kopējais svars | 0,976 kg |
| Sertifikācija | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Sūd |

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Protektors krāsa | Pelēks šiferis (RAL7015) |
| Ritenis krāsa | Pelēks šiferis (RAL7015) |
| Izplešanās armatūra | Integrēts vītņu aizsargs |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Korpusa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |



«IF Design» balva



«Red Dot» dizaina balva

INTEGRAL

2044UAP125R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582300178

Pasūtījuma numurs 00039275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Slēgts |
| Grozāmais gultnis | Precīzijas lodīšu gultnis |
| Krāsa | Pelēki balts (RAL9002) |
| Ofsets | 35 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 97,5 mm |
| Grozāms savienojums | 195 mm |
| Kupola diametrs | 62 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|-----------------------------------|---|
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija |
| Skrūves diametrs | 32 mm |
| Skrūves garums | 51 mm |
| Skrūve vītnes pozīcija | 7 mm |
| Skrūvju montāžas caurumu daudzums | 4 |

«iF
Design» balva«Red Dot»
dizaina balva

INTEGRAL

2044UAP125R36-32S30 D 9002 4XM6



EAN 4031582300178

Pasūtījuma numurs 00039275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI



«IF
Design» balva



«Red Dot»
dizaina balva