

## ALPHA

3478DIR200P63

EAN 4031582306293

Numer zamówienia 00007290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ● ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Alpha                         |
| Typ obudowy                    | Kółko stałe                   |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 205 kg                        |
| Nośność statyczne              | 410 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C                         |
| Wysokość całkowita             | 240 mm                        |
| Szerokość całkowita            | 115 mm                        |
| Waga całkowita                 | 2,877 kg                      |

## KOŁO

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Materiał ciała       | Arkusze stalowe                 |
| Materiał bieżni      | Guma pełna, nie brudzący śladów |
| łożysko              | łożysko walcowe                 |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki  |
| Kolor Koło           | pasywowany na niebiesko         |
| Oslony gwintu        | Bez osłony gwintu               |
| Średnica             | 200 mm                          |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                           |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                           |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A                      |

## OBUDOWA

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiał        | Arkusze stalowy, ciężki |
| Kształt Widelec | Poszerzane              |
| Kolor           | pasywowany na niebiesko |

## MOCOWANIE

|  |                    |
|--|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytkę prostokątną |
| Długość płytki                         | 140 mm             |
| Szerokość płytki                       | 115 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# ALPHA

3478DIR200P63

EAN 4031582306293

Numer zamówienia 00007290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

