

# ALPHA STAINLESS

8477UOO100P30-13

EAN 4031582313086  
Bestelnummer 00061136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha stainless               |
| Behuizingstype               | Zwenkwiel met dubbele rem     |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 200 kg                        |
| Statisch Draagvermogen       | 400 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                         |
| Totale hoogte                | 128 mm                        |
| Totale breedte               | 75 mm                         |
| Totaal gewicht               | 0,773 kg                      |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide               |
| Materiaal loopvlak            | Identiek met wielkern   |
| Lager                         | Glijlager               |
| As                            | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel                    | Natuurlijk wit          |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter                      | 100 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 36 mm                   |
| Breedte wielkern              | 36 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D              |

## VORK

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal       | Roestvrij staal, zwaar  |
| Vork Vorm       | Breed                   |
| Zwenklager      | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur           | Roestvrij staal         |
| Offset          | 41 mm                   |
| Zwenk radius    | 121 mm                  |
| Uitzwenking     | 242 mm                  |
| Diameter koepel | 75 mm                   |
| Roestvrij       | ✓                       |

## BEVESTIGING

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type bevestiging          | Boutgat |
| Diameter boutgat diameter | 13 mm   |

# ALPHA STAINLESS

8477UOO100P30-13

EAN 4031582313086  
Bestelnummer 00061136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

