

## ALPHA STAINLESS

8470UFX100P30-13

EAN 4031582312607

Objednávací číslo 00062257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ● ● |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ● |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Název produktu              | Alpha stainless             |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko              |
| Standardní                  | EN12532 – Převážní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 160 kg                      |
| Statický Nosnost            | 320 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                      |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                       |
| Celková výška               | 128 mm                      |
| Celková šířka               | 75 mm                       |
| Celková hmotnost            | 0,764 kg                    |

## KOLO

|                    |  |
|--------------------|--|
| Materiál těla      | Polyamid                                       |
| Materiál běhounu   | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné           |
| Šroub              | Šroub s maticí                                 |
| Barva Kolo         | Stříbrně šedá (RAL7001)                        |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem                          |
| Průměr             | 100 mm   |
| Šířka Běhoun       | 34 mm  |
| Šířka těla         | 34 mm  |
| Tvrdost Běhoun (A) | 63 Obuv A                                      |

## UCHYCENÍ

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Materiál             | Nerezové ocel, těžká |
| Tvar Vidlice         | Široký               |
| Otočné ložisko       | Dva míčové závody    |
| Barva                | Nerezové ocel        |
| Offset               | 41 mm                |
| Radius otočení       | 91 mm                |
| Otočné rušení        | 182 mm               |
| Průměr otočné kamery | 75 mm                |

## MONTÁŽ

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Typ montáže          | Díra na šroub |
| Průměr otvoru Matice | 13 mm         |

# ALPHA STAINLESS

8470UFX100P30-13

EAN 4031582312607  
Objednací číslo 00062257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

