

ALPHA STAINLESS

8477UFX125P62

EAN 4031582313031

Pasūtījuma numurs 00034803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha stainless
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	250 kg
Statiskā kravnesība	500 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	155 mm
Kopējais platums	75 mm
Kopējais svars	1,216 kg

RITENIS

Korpasa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Sigillato
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	40 mm
Korpasa platums	40 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	123 mm
Grozāms savienojums	246 mm
Kupola diametrs	75 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	105 mm
Plāksnes platums	85 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

ALPHA STAINLESS

8477UFX125P62

EAN 4031582313031
Pasūtījuma numurs 00034803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

3477U00125P62-neu

