

OMIKRON TWIN

9950FTP250P65

EAN 4031582316803

Pasūtījuma numurs 00801479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Omikron twin
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	līdzīgs EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	3000 kg
Kravnesība pie 6 km/h	2400 kg
Statiskā kravnesība	4500 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	325 mm
Kopējais platums	189 mm
Kopējais svars	27,897 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Liešana
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	250 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Krāsa	Caurspīdīgs pārklājums
Ofsets	70 mm
Pagrieziena rādiuss	201,5 mm
Grozāms savienojums	403 mm
Kupola diametrs	160 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	200 mm
Plāksnes platums	160 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	120 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	160 mm
Plāksnes atveres diametrs	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP250P65

EAN 4031582316803

Pasūtījuma numurs 00801479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

