


OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841
Rendelési szám 00801591

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Termék neve | Omikron twin |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | hasonló EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 7200 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 5000 kg |
| Statikus teherbírás | 10800 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 510 mm |
| Teljes szélesség | 285 mm |
| Összsúly | 91,106 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga | Öntvények |
| Futófelület anyaga | Ötött poliuretán |
| Csapág | Precíziós golyóscsapág |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 400 mm |
| Futófelület szélessége | 80 mm |
| Test szélessége | 80 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |

VÁZ

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Anyag | Ötött-vagy kovácsoltvas, nehéz |
| Villa alakja | Ikerkeres villa |
| Forgócsapág | Axiális, barázdált tűgörgős csapág |
| Szín | Átlátszó bevonat |
| Ellensúlyoz | 105 mm |
| Körbeforgás | 317,5 mm |
| Körbeforgás | 635 mm |
| Kupola átmérője | 250,5 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 270 mm |
| Talplemez szélessége | 250 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 210 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 210 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 230 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 230 mm |
| Tengely furat átmérője | 17 mm |

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841
Rendelési szám 00801591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

