

INTEGRAL

2046UAX200R36-32S30 D 9002 4XM6 W

EAN 4031582300277
Bestelnummer 00036799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam | Integral |
| Behuizingstype | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem |
| Standaard | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 150 kg |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 150 kg |
| Statisch Draagvermogen | 450 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 229 mm |
| Totale breedte | 70 mm |
| Totaal gewicht | 1,608 kg |
| Certificering | Getest en gecontroleerd door TÜV Süd |

WIEL

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Wielkern materiaal | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager | Precisiekogellagers, afgedicht |
| Kleur loopvlak | Leigrijs (RAL7015) |
| Kleur Wiel | Leigrijs (RAL7015) |
| Afdekkapjes | Geïntegreerde afdekkapjes |
| Diameter | 200 mm |
| Breedte Loopvlak | 35 mm |
| Breedte wielkern | 35 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 59 Shore D |

VORK

| | |
|-----------------|---------------------|
| Materiaal | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Gesloten |
| Zwenklager | Precisiekogellagers |
| Kleur | Grijs wit (RAL9002) |
| Offset | 60 mm |
| Zwenk radius | 160 mm |
| Uitzwenking | 320 mm |
| Diameter koepel | 70 mm |

BEVESTIGING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie |
| Diameter Bout | 32 mm |
| Lengte Bout | 51 mm |
| Schroefdraad positie | 7 mm |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 4 |
| Tip | Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht. |

AANVULLENDE INFORMATIE

Wasbaar volgens AK-BWA



IF
Design
Award



Red Dot
Design
Award

INTEGRAL



2046UAX200R36-32S30 D 9002 4XM6 W

EAN 4031582300277
Bestelnummer 00036799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN



IF
Design
Award



Red Dot
Design
Award