

INTEGRAL

2044UAX200R36-32S30 D 9002 4XM6 W

EAN 4031582300215

Pasūtījuma numurs 00037256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja ● ● ● ○ ○

Kustības trokšnis ● ● ● ○ ○

Nodilums ● ● ● ● ○

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Integral
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Standarta	EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	150 kg
Kravnesība pie 4 km/h	150 kg
Statiskā kravnesība	450 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	229 mm
Kopējais platums	70 mm
Kopējais svars	1,607 kg
Sertifikācija	Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Sigillato
Protektors krāsa	Pelēks šiferis (RAL7015)
Ritenis krāsa	Pelēks šiferis (RAL7015)
Izplešanās armatūra	Integrēts vītņu aizsargs
Diametrs	200 mm
Protektora platums	35 mm
Korpusa platums	35 mm
Protektora cietība (D)	59 Krasts D

«iF
Design» balva«Red Dot»
dizaina balva

INTEGRAL

2044UAX200R36-32S30 D 9002 4XM6 W

EAN 4031582300215

Pasūtījuma numurs 00037256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Slēgts
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Krāsa	Pelēki balts (RAL9002)
Ofsets	60 mm
Pagrieziena rādiuss	160 mm
Grozāms savienojums	320 mm
Kupola diametrs	70 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs	32 mm
Skrūves garums	51 mm
Skrūve vītnes pozīcija	7 mm
Skrūvju montāžas caurumu daudzums	4
Ieteikums	Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Mazgājams saskaņā ar AK-BWA

«iF
Design» balva«Red Dot»
dizaina balva

INTEGRAL

2044UAX200R36-32S30 D 9002 4XM6 W



EAN 4031582300215

Pasūtījuma numurs 00037256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI



«IF
Design» balva



«Red Dot»
dizaina balva