

ZETA

4687U00250P63

EAN 4031582308228

Номер на поръчката 00804290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта | Zeta |
| Тип корпус | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 800 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 640 kg |
| Статичен Товароносимост | 1600 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -30 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 290 mm |
| Обща ширина | 96 mm |
| Общо тегло | 3,789 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото | Полиамид |
| Материал на резбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Плъзгащ лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Цвят на Колело | Естествено бяло |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 250 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Ширина на тялото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|---|
| Материал | Стоманен лист, много тежък |
| Форма Вилица | Обхват Закалено |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 55 mm |
| Радиус на завъртане | 180 mm |
| Интерференция при завъртане | 360 mm |
| Диаметър на купол | 96 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 137 mm |
| Ширина на плаката | 105 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |

ZETA

4687UOO250P63

EAN 4031582308228

Номер на поръчката 00804290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

