

KAPPA LOAD

9652TOP200P63 CL67

EAN 4031582314946

Pasūtījuma numurs 00828520



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja | ● ● ● ● ● |
| Kustības troksnis | ● ● ○ ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Kappa load |
| Korpuse tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu |
| Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 4 km/h | 1200 kg |
| Kravnesība pie 6 km/h | 1000 kg |
| Statiskā kravnesība | 2000 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -30 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 245 mm |
| Kopējais platums | 116 mm |
| Kopējais svars | 5,309 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpuse materiāls | Poliamīds, smags |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa | Dabiski balts |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 200 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Korpuse platums | 50 mm |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|--|
| Materiāls | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
| Dakšas forma | Plaša, pastiprināta |
| Grozāmais gūtnis | Dziju rievu lodveida vilces rullīšu gūtnis (adatu) |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 59 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 160 mm |
| Grozāms savienojums | 320 mm |
| Kupola diametrs | 111 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 135 mm |
| Plāksnes platums | 110 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |

KAPPA LOAD

9652TOP200P63 CL67

EAN 4031582314946

Pasūtījuma numurs 00828520



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

