

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212

Pasūtījuma numurs 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veiktspeja | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Produkta nosaukums | Kappa load |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 4 km/h | 1680 kg |
| Kravnesība pie 6 km/h | 1400 kg |
| Statiskā kravnesība | 2800 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 255 mm |
| Kopējais platums | 140 mm |
| Kopējais svars | 13,052 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Liešana |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 200 mm |
| Protektora platums | 80 mm |
| Korpusa platums | 80 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Materiāls | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
| Dakšas forma | Plaša, pastiprināta |
| Grozāmais gultnis | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
| Krāsa | Dzelzs (caurspīdīgs) |
| Ofsets | 65 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 170 mm |
| Grozāms savienojums | 340 mm |
| Kupola diametrs | 140 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 175 mm |
| Plāksnes platums | 140 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 140 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 15 mm |

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212

Pasūtījuma numurs 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

