

# COMРАСТА

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Поворотный ролик, кронштейн изготовлен из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, поворотная головка на однорядном подшипнике, ось приклепана, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения




Picture may differ from original product

## Технические характеристики

Диаметр колеса	50 мм
Ширина колеса	21 мм
Ширина ролика	43 мм
Размер панели	59 x 47 мм
Отверстия панели	46 x 35 мм
Отверстие панели	6,7 мм
Диаметр шейки - Ø	43 мм
Смещение	16 мм
Область поворота - Ø	82 мм
Общая высота	66 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12528
Вес	0.143 кг
Радиус поворота	41 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 65
Допустимая динамическая нагрузка	40 кг
Допустимая статическая нагрузка	80 кг

## Structure & Mounting



## Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○