

AGILA

1438PVH050P60-67x48

EAN 3700001796748

Неповоротный ролик, крепежная панель.
Центр колеса из Полипропилена, литая резина, черная, подшипник скольжения, с защитными колпаками



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	50 мм
Ширина колеса	21 мм
Размер панели	67 x 48 мм
Отверстия панели	55 x 30 мм
Отверстие панели	6 мм
Общая высота	66 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12528
Вес	0.143 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 65
Допустимая динамическая нагрузка	40 кг
Допустимая статическая нагрузка	80 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○