

# AGILA

## 1470PAO050P30-11

EAN 4031582338461

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртяща се планка с двоен сачмен лагер, Отвор за завинтване. Център на тялото от полипропилен, работна повърхнина от полиуретан, плъзгащ лагер



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

### Технически данни

Диаметър на колело	50 мм
Ширина на гумите	19 мм
Ширина на колелото	44 мм
Отвор в центъра	11 мм
Купол-Ø	41 мм
Издаване напред	25 мм
Интерференция на въртенето	100 мм
Конструктивна височина	70 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Тегло	0.16 кг
Кръгов радиус	50 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 40
Динамична товароносимост	40 кг
Статична товароносимост	80 кг

### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○