

AGILA

1470PAO100P30-11

EAN 4031582331509

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртяща се планка с двоен сачмен лагер, Отвор за завинтване. Център на тялото от полипропилен, работна повърхнина от полиуретан, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	100 мм
Ширина на гумите	25 мм
Ширина на колелото	44 мм
Отвор в центъра	11 мм
Купол-Ø	41 мм
Издаване напред	28 мм
Интерференция на въртенето	156 мм
Конструктивна височина	125 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Тегло	0.259 кг
Кръгов радиус	78 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 40
Динамична товароносимост	70 кг
Статична товароносимост	140 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○