

AGILA

1470PA0100P50

EAN 4031582331523

旋回キャスター、プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、プレートによる取付け。ホイール中央部はポリプロピレン、トレッド：ポリウレタン、ブレンベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	100 mm
ホイール幅	25 mm
キャスターの幅	44 mm
プレートサイズ	77 x 67 mm
プレート穴位置	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
プレート穴径	8,5 mm
取付台座直径	41 mm
オフセット	28 mm
旋回径	156 mm
取付高	125 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12530
重さ	0.309 kg
旋回半径	78 mm
タイヤの硬さ	shore D 40
耐荷重	70 kg
静荷重	140 kg

Structure & Mounting



Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
さび止め	● ● ● ○ ○