

# AGILA

1470PAO100P50

EAN 4031582331523

회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 플레이트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 평면 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## 기술 데이터

휠 직경	100 mm
휠 폭	25 mm
캐스터 너비	44 mm
플레이트 크기	77 x 67 mm
플레이트 홀 센터	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
플레이트 홀	8,5 mm
덤-Ø	41 mm
오프셋	28 mm
회전간섭	156 mm
총 높이	125 mm
온도	- 20 / + 60 °C
표준	EN 12530
무게	0.309 kg
회전 반경	78 mm
트레드 경도	Shore D 40
동하중	70 kg
정지하중	140 kg

## Structure & Mounting



## Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ● ● ○
부식 방지	● ● ● ○ ○