

AGILA

1475PA0050P30-11

EAN 4031582338485

ホイールブレーキ付回転キャスター、プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ボルト穴。ホイール中央部はポリプロピレン、トレッド：ポリウレタン、プレーンベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	50 mm
ホイール幅	19 mm
キャスターの幅	44 mm
ピンの穴径	11 mm
取付台座直径	41 mm
オフセット	25 mm
旋回径	128 mm
取付高	70 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12530
重さ	0.18 kg
旋回半径	64 mm
タイヤの硬さ	shore D 40
耐荷重	40 kg
静荷重	80 kg

Structure & Mounting



Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	●	○
さび止め	●	●	●	○	○