

# AGILA

1477PAO100P30-11

EAN 4031582331516



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮，，压制钢制轮架，电镀镀铬，双滚珠轴承旋转头，螺栓孔。聚丙烯制轮心，轮面:聚亚安酯,滑动轴承



Picture may differ from original product

## 技术数据

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 轮子直径    | 100 毫米          |
| 车轮宽度    | 25 毫米           |
| 脚轮宽度    | 44 毫米           |
| 中心孔     | 11 毫米           |
| 安装孔-直径  | 41 毫米           |
| 偏移量     | 28 毫米           |
| 旋转阻止    | 174 毫米          |
| 总高度     | 125 毫米          |
| 温度      | - 20 / + 60 摄氏度 |
| 标准      | EN 12530        |
| 重量      | 0.328 公斤        |
| 旋转半径    | 87 毫米           |
| 轮面硬度    | 支杆 D 40         |
| 动(力)载重量 | 70 公斤           |
| 静载重量    | 140 公斤          |

## Advantages at a glance

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 磨损   | ● ● ● ● ○ |
| 防锈   | ● ● ● ○ ○ |