

# AGILA

1477PA0100P30-11

EAN 4031582331516

トータルロック旋回キャスター，プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース，ボルト穴。ホイール中央部はポリプロピレン、トレッド：ポリウレタン、ブレンベアリング

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

## 技術データ

ホイール径	100 mm
ホイール幅	25 mm
キャスターの幅	44 mm
ピンの穴径	11 mm
取付台座直径	41 mm
オフセット	28 mm
旋回径	174 mm
取付高	125 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12530
重さ	0.328 kg
旋回半径	87 mm
タイヤの硬さ	shore D 40
耐荷重	70 kg
静荷重	140 kg

## Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
さび止め	● ● ● ○ ○