

INTEGRAL

2040UAX200R05-32

EAN 4031582300154

回転キャスター，フレーム：プレススチール、亜鉛イエロープレート、回転ヘッド・ホイールの精密ボールベアリング、合成プラスチック製ハウジングカバー，固形プラグフィッティング，ホイールセンター：ポリアミド
タイヤ：ポリウレタン、スレッドガード付、精密ボールベアリングシール付

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	200 mm
ホイール幅	35 mm
キャスターの幅	70 mm
ボルト直径	32 mm
ボルト長さ	45 mm
取付台座直径	70 mm
オフセット	60 mm
回転径	320 mm
取付高	229 mm
耐熱温度	- 25 / - 25 摂氏
規格	EN 12531
重さ	1.67 kg
回転半径	160 mm
タイヤの硬さ	shore D 59
耐荷重	150 kg
静荷重	450 kg


Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	●	○
さび止め	●	●	●	○	○

Dimensions



Structure & Mounting



INTEGRAL

2040UAX200R05-32

EAN 4031582300154

Structure & Mounting



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.