

INTEGRAL

2046UAP125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582300222

Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon, Tige pour roulette à blocage central. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
Renseignement: Produit certifié TÜV.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Largeur de la roulette	62 mm
Diamètre de la tige	28 mm
Longueur de la tige	96 mm
Diamètre du dôme	62 mm
Déport	35 mm
Diamètre d'encombrement	195 mm
Hauteur	158 mm
Résistance à la température	- 25 / - 25 °C
Norme	EN 12531
Poids	0.972 kg
Rayon d'encombrement	97.5 mm
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	450 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTEGRAL

2046UAP125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582300222



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

