

# AGILA

## 2470DIK050P30-11

EAN 4031582010091

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса з гайкою, Отвір для болту. Центр колеса зі штампованої сталі, протектор: тверда гума, сірий без маркування, з нарізними пристроями захисту, конічний шарикопідшипник. Ролики можна збирати зі стандартними гвинтами; можна використовувати гвинти різної довжини.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	50 MM
Ширина колеса	19 MM
ширина ролика	43 MM
Центровий отвір	11 MM
Купол діаметром	41 MM
зсув	24 MM
Зчеплення шарніру	98 MM
Загальна висота	69 MM
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.206 кг
радіус повороту	49 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 80
Вантажопідйомність	40 кг
допустиме навантаження (статичне)	80 кг

### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

