

AGILA

2470UAP100P30-11

EAN 4031582301106

旋转脚轮, 压制钢制轮架, 电镀镀铬, 双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 螺栓孔. 聚酰胺制轮心, 轮面: 聚亚安酯, 精密滚珠轴承, 配有轮盖. 脚轮能与标准螺丝骑配; 可使用各种长度的螺丝。

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	100 毫米
车轮宽度	32 毫米
脚轮宽度	60 毫米
中心孔	11 毫米
安装孔-直径	60 毫米
偏移量	38 毫米
旋转阻止	176 毫米
总高度	135 毫米
温度	- 25 / - 25 摄氏度
标准	EN 12530
重量	0.62 公斤
旋转半径	88 毫米
轮面硬度	支杆 D 42
动(力)载重量	100 公斤
静载重量	200 公斤

Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ○
防锈	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

