

AGILA

2470PJP100P50

EAN 4031582010480

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen , ,



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	32 mm
Wielbreedte	60 mm
Plaatafmeting	77 x 67 mm
Boutgatafstand	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Bevestigingsgat	8,5 mm
DOM-Ø	60 mm
Uitlading	38 mm
Uitzwenking - Ø	176 mm
Bouwhoogte	135 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.623 kg
Zwenkradius	88 mm
Hardheid van de band	Shore A 87
Dyn. draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg


Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage



AGILA

2470PJP100P50

EAN 4031582010480



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

