

AGILA

2470UAP100P50

EAN 4031582301113

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers

''



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	32 mm
Wielbreedte	60 mm
Plaatafmeting	77 x 67 mm
Boutgatafstand	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Bevestigingsgat	8,5 mm
DOM-Ø	60 mm
Uitlading	38 mm
Uitzwenking - Ø	176 mm
Bouwhoogte	135 mm
Temperatuur	- 25 / - 25 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.675 kg
Zwenkradius	88 mm
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg


Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage



AGILA

2470UAP100P50

EAN 4031582301113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

