

# AGILA

## 2470UAP100P50

EAN 4031582301113

Zestaw obrotowy, Obudowa z blachy stalowej, ocynkowanej, pasywowanej na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, płytka mocująca. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione, z osłonkami

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


### Dane techniczne

Koło-Ø	100 mm
Szerokość koła	32 mm
Szerokość zestawu	60 mm
Wymiary płytki	77 x 67 mm
Rozstaw otworów płytki	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Otwór płytki	8,5 mm
Średnica główki widelca-Ø	60 mm
Wysięg	38 mm
Zasięg działania koła-Ø	176 mm
Wysokość zabudowy	135 mm
Zakres temperatury	- 25 / - 25 °C
Standard	EN 12530
Masa	0.675 kg
Promień działania koła	88 mm
Twardość bieżni	Shore D 42
Nośność dynamiczna	100 kg
Nośność statyczna	200 kg


### Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

### Wymiary



### Mocowanie



# AGILA

2470UAP100P50

EAN 4031582301113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Mocowanie

