

AGILA

2470UOK050P40

EAN 4031582301267

회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스윙블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 쓰레드가드 사용, 원추형 볼 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


기술 데이터

휠 직경	50 mm
휠 폭	19 mm
플레이트 크기	60 x 60 mm
플레이트 홀 센터	48/38 x 48/38 mm
플레이트 홀	6,3 mm
오프셋	24 mm
회전간섭	98 mm
총 높이	69 mm
온도	- 40 / + 80 °C
표준	EN 12530
무게	0.222 kg
회전 반경	49 mm
트레드 경도	Shore D 75
동하중	50 kg
정지하중	100 kg


Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ● ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ● ● ●
부식 방지	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



AGILA

2470UOK050P40

EAN 4031582301267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

