

## AGILA

2476DIK125R26-28S45

EAN 4031582301717

センターロック式回転キャスター，プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース，ナット付ホイール軸，カム穴付システム，ホイールセンター：プレススチール、  
 タイヤ：硬質ゴム、ノーマーキング加工、スレッドガード付、円錐ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## 技術データ

ホイール径	125 mm
ホイール幅	32 mm
キャスターの幅	60 mm
ボルト直径	28 mm
ボルト長さ	96 mm
取付台座直径	60 mm
オフセット	41 mm
旋回径	207 mm
取付高	163 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12530
重さ	1,275 kg
旋回半径	103.5 mm
タイヤの硬さ	shore A 80
耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	○	○
さび止め	●	●	●	○	○