

## 2471PJO100P50

EAN 4031582301359

Zwenkwiel met fixeermogelijkheid, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


### Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	32 mm
Wielbreedte	60 mm
Plaatafmeting	77 x 67 mm
Boutgatafstand	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Bevestigingsgat	8,5 mm
DOM-Ø	60 mm
Uitlading	43.5 mm
Uitzwenking - Ø	262 mm
Bouwhoogte	135 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.772 kg
Zwenkradius	131 mm
Hardheid van de band	Shore A 87
Dyn. draagvermogen	80 kg
Statisch draagvermogen	160 kg


### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

### Afmetingen



### Structuur en montage





BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 2471PJO100P50

EAN 4031582301359

### Structuur en montage

