

AGILA

2477DIK100R05-28

EAN 4031582301878

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, Fijación para montar en tubos verticales . Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	32 mm
Ancho de rueda	60 mm
Diámetro de la espiga	28 mm
Altura de la espiga	45 mm
Diámetro de dome	60 mm
Desplazamiento	43.5 mm
Interferencia de giro	262 mm
Altura total	138 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12530
Peso de la rueda	1.28 kg
Radio giratorio	131 mm
Dureza del bandaje	Shore A 80
Capacidad de carga	80 kg
Capacidad de carga estática	160 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Dimensiones



Estructura y montaje

